




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ "СС" Измельчитель для установки в канале

стр 1/1

Объект:	
Заказчик:	
Контактное лицо:	



Конструкция: Опорная труба

1. Расход, м3/ч						
2. Модель измельчителя	СС-08	СС-12	СС-18	СС-24	СС-32	СС-40
3. Тип электродвигателя	Стандартный высокоэффективный TEFC (IP55), 3x380, 50Гц					
4. Высота опорной трубы:	1' (305 мм) 2' (610 мм)	3' (914 мм) 4' (1219 мм)	5' (1524 мм) 6' (1829 мм)			
5. Панель управления – Цифровой интерфейс Корпус: NEMA 4X FRP (Стандарт предприятия)						

6. Монтажные принадлежности:		не требуются	
<p>Направляющие Для каналов шириной от 318мм до 362мм.</p> <p>Опорные элементы для заслонки: Да Нет</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Включены только направляющие. Заслонка и решетка поставляется отдельно.</p>		<p>Материал: Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p>Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p>Решетка (AISI 304)</p>	
<p>Рама для канального монтажа. Одинарная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 356 мм до 1524 мм</p> <p>Ширина канала: мм</p>		<p>Материал: Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p>Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p>Решетка (AISI 304)</p>	
<p>Рама для канального монтажа. Двойная; вкл. опорные элементы для заслонки. Для каналов шириной от 762 мм до 1880 мм</p> <p>Ширина канала: мм</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Заслонка и решетка поставляется отдельно.</p>		<p>Материал: Сталь AISI 304 AISI 316</p>	
		<p>Заслонка: Материал: Сталь AISI 304 AISI 3016</p> <p>Решетка (AISI 304)</p>	

Отправьте пожалуйста заполненный опросный лист на электронный адрес:
technic-kz@grundfos.com или свяжитесь по тел: +7 (727) 227 98 54

